


Connecteur mâle NECU-S1W9-C2-APB

Code article: 574589

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	40 mm
Hauteur	72 mm
Longueur	17 mm
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	43 g
Interface du bus de terrain	Sub-D, 9 pôles, connecteur mâle
Raccord électrique 1	Connecteur mâle Sub-D, à 9 pôles
Raccord électrique 2	Borne IDC
Vitesse de transmission	12 Mbit/s
Diamètre de câble autorisé	8 mm 8 mm
Section de raccordement	0.64 mm ²
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Température de stockage	-25 °C...80 °C
Humidité relative de l'air	75 % à 25 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Matière plastique métallisée