


Plaque d'alimentation verticale VABF-L1-P3A3-M7

Code article: 574592

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.45 Nm
Poids du produit	220 g
Raccord pneumatique 1	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Alliage d'aluminium corroyé