


Plaque d'échappement verticale VABF-L1-P7A13-M7

Code article: 574594

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Dimension modulaire | 10.5 mm |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 1 |
| Pression de service | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Certification | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.45 Nm |
| Poids du produit | 220 g |
| Raccord pneumatique 3 | M7 |
| Raccord pneumatique 5 | M7 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de plaque | Alliage d'aluminium corroyé |