


Connecteur mâle NECU-M-S-A12G4-IS

Code article: 575719

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	38 g
Raccord électrique	4 pôles Borne à ressort M12x1 Connecteur mâle droit
Codage du connecteur mâle	A
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Diamètre de câble autorisé	4 mm...8 mm
Section de raccordement	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau des contacts à fiche	Bronze Doré