

Kit de fixation SAMH-S-N8-S-MK

Code article: 575815

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	pour rainure en T
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Mode de fixation	à encliquetage Vissé Insérable dans la rainure par le haut
Couple de serrage max.	0.6 Nm
Poids du produit	1.88 g
Matériau du capuchon d'obturation	PA
Matériau bornier	Acier fortement allié
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L