

Connecteur mâle NECC-S1G9-C2-M

Code article: 576031

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Hauteur	39,4 mm
Longueur	58 mm
Poids du produit	24 g
Interface du bus de terrain	Sub-D, 9 pôles, connecteur femelle
Raccord électrique	9 pôles/9 pôles Sub-D / Borne à vis
Vitesse de transmission	1 Mbit/s
Diamètre de câble autorisé	8 mm 8 mm
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion