

Barrette de raccordement VABM-B10-20-N38-6-P53

Code article: 576379

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 22 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 6 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 395 g |
| Mode de fixation | avec équerre de fixation |
| Raccord pneumatique 1 | NPT 3/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau embase de raccordement | Alliage d'aluminium corroyé |