


# Embase VMPAC-AP-14-B-2

Code article: 576575

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Largeur                                        | 32.8 mm                                        |
| Longueur                                       | 169 mm                                         |
| Dimension modulaire                            | 26.8 mm                                        |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 1                                              |
| Pression de service                            | -0.9 bar...8 bar                               |
| Pression de pilotage                           | 3 bar...8 bar                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B2-L                                 |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                                  |
| Poids du produit                               | 160 g                                          |
| Raccord pneumatique 2                          | G1/4                                           |
| Raccord pneumatique 4                          | G1/4                                           |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                |
| Matériau du boîtier                            | Renforcé de polyamide                          |