


Embase VMPAC-AP-14-SP-2

Code article: 576577

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	32.8 mm
Longueur	169 mm
Dimension modulaire	26.8 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0.9 bar...8 bar
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	160 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide