


Module de commande bimanuelle ZSB-1/8-B

Code article: 576656

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	Indifférente
Fonction de sécurité	Commande bimanuelle
Niveau de performance (PL)	Commande bimanuelle/catégorie 1, Performance Level c
Pression de service	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	50 l/min
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificat de l'organisme d'émission	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	420 g
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec taraudage Au choix :
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR

Caractéristiques	Valeur
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé