

Bouchon d'obturation NPQH-P-S12-P10

Code article: 578261

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	Indifférente
Modèle	Bouchon d'obturation
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Certificat de l'organisme d'émission	NSF C0523185
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir la déclaration de conformité NSF/ANSI 169
Température ambiante	0 °C...150 °C
Poids du produit	18.5 g
Raccord pneumatique 1	Douille enfichable Ø 12 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton, chimiquement nickelé