

Limiteur de débit unidirectionnel **VFOH-LE-A-G18-Q6**

Code article: 578798

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Tête hexagonale
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	255 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	111 l/min...280 l/min
Température ambiante	0 °C...150 °C
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	370 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	330 l/min...390 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...150 °C
Température du fluide	0 °C...150 °C
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	23 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la bague de démontage	Laiton nickelé

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du raccord orientable	Laiton Nickelé