


Limiteur de débit unidirectionnel VFOH-LE-A-G14-Q10

FESTO

Code article: 578801



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-10
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode d'actionnement	Manuel
Elément de réglage	Tête hexagonale
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	520 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	345 l/min...535 l/min
Température ambiante	0 °C...150 °C
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	840 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	635 l/min...790 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...150 °C
Température du fluide	0 °C...150 °C
Couple de serrage nominal	5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	48 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la bague de démontage	Laiton nickelé

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du raccord orientable	Laiton Nickelé