


Chape de tige SG-M12X1,25

Code article: 6145

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M12x1,25
Conforme à la norme	DIN 71752 ISO 8140
Raccord fileté	Taraudage M12x1,25
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	1.5 kN
Poids du produit	166 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des boulons	Acier Galvanisé
Matériau fourche	Acier Galvanisé
Matériau de l'écrou	Acier Galvanisé