

Obturbateur
CV-PK-4-B

Code article: 6214

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon	TPE-U(PU)