

Répartiteur en T FCK-3-PK-9-KU

Code article: 6276

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	Forme en T
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé de Ø intérieur de 9 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur	POM