

# Limiteur de débit unidirectionnel GR-3/8-B

Code article: 6308

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                    | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de distributeur                            | Fonction de limiteur de débit  |
| Raccord pneumatique 1                               | Taroudage G3/8   |
| Raccord pneumatique 2                               | Taroudage G3/8   |
| Élément de réglage                                  | Vis moletée  |
| Mode de fixation                                    | Montage frontal<br>avec trou débouchant<br>Au choix :  |
| Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement | 1010 l/min   |
| Débit nominal normal dans le sens anti-retour       | 1150 l/min   |
| Pression de service                                 | 0.01 MPa...1 MPa<br>0.1 bar...10 bar<br>1.45 psi...145 psi   |
| Température ambiante                                | -20 °C...75 °C   |
| Matériau du boîtier                                 | Zinc moulé sous pression   |
| Protection contre l'explosion                       | Tenir compte des consignes de la certification<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Position de montage                                 | Indifférente   |
| Fluide de service                                   | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande      | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)  |
| Conformité PWIS                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température du fluide                               | -20 °C...75 °C   |
| Poids du produit                                    | 225 g  |
| Note sur le matériau                                | Conforme à RoHS  |
| Matériau vis de réglage                             | Laiton   |