Bloc de distribution
FR-8-1/2

Code article: 6411

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	18.6 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	35 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	1000 g
Nombre de sorties	8
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taraudage G3/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression