

Raccord rapide CK-3/8-PK-9-KU

Code article: 6468

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Bord d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	7.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	POM
Matériau du tourillon vissé	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS