

Limiteur de débit unidirectionnel GRA-1/4-B

Code article: 6509

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage frontal avec trou débouchant Au choix :
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	420 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	780 l/min
Pression de service	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Température ambiante	-20 °C...75 °C
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...75 °C
Température du fluide	-20 °C...75 °C
Poids du produit	180 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Laiton