

Accouplement articulé FK-M4

Code article: 6528

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M4
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	17 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur femelle	Acier galvanisé
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau boulon à rotule	Acier cémenté
Matériau de rondelle sphérique	Acier cémenté
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé