


Chape de tige SG-M4

Code article: 6532

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M4
Selon la norme	ISO 8140
Conforme à la norme	DIN 71752
Raccord fileté	Taraudage M4
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des boulons	Acier Galvanisé
Matériau fourche	Acier Galvanisé
Matériau de l'écrou	Acier Galvanisé