



ÉlectrodistIBUTEUR BMCH-2-3-1/8

Code article: 6686

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	160 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Structure de construction	Distributeur à clapet avec ressort de rappel
Type de rappel	ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	2.5 mm
Principe d'étanchéité	souple
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	2
Mode de pilotage	Direct
Puissance absorbée actionnement	30 W
Puissance absorbée de maintien	22 W
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...40 °C
Poids du produit	680 g
Raccord électrique	Connecteur mâle
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Matériau du boîtier	Aluminium