

# Bloc de distribution FR-4-3/8-B

Code article: 6703

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	75 g
Nombre de sorties	3
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taroudage G3/8
Raccord pneumatique 2	Taroudage G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression