


Distributeur à poussoir V-3-1/4-B

Code article: 6808

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	600 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/4
Pression de service	-0.95 bar...10 bar
Structure de construction	Siège de clapet
Diamètre nominal	7 mm
Mode de pilotage	Direct
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	70 N
Poids du produit	130 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression