


# Silencieux U-3/8-B

Code article: 6843

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	5800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	80 dB(A)
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Poids du produit	37 g
Raccord pneumatique	G3/8
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Matériau du tourillon vissé	Aluminium
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium