

# Manomètre MA-63-0,25

Code article: 7169

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Conforme à la norme	DIN EN 837-3
Taille nominale du manomètre	63
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Fluides liquides Fluides gazeux
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 bar...0.25 bar
Facteur de charge alternée	0.9
Facteur de charge permanente	0.75
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP43
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	G1/4
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du hublot de contrôle	PMMA
Poids du produit	180 g