

Raccord cannelé KSV-PK-4

Code article: 7216

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3.4 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS