

Fiche multiple femelle KDVF-5

Code article: 7562

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Pression de service	-0.95 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	21 g
Raccords max.	5
Raccord pneumatique	PK-2 PK-3 PK-4
Couleur	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS