

Raccord union cannelé RTU-PK-4/6

Code article: 7604

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3.4 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante (Fahrenheit)	32 °F...140 °F
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton