


# Micro-distributeur à poussoir S-3-PK-3-B

Code article: 7843

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	60 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	-0.95 bar...8 bar
Structure de construction	Distributeur à clapet avec ressort de rappel
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal	1.8 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	6 N
Poids du produit	7 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Matériau du boîtier	Matière plastique Laiton