


Plaque d'alimentation verticale **VABF-S2-1-P1A14-N38**

Code article: 8000540

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	Indifférente
Superposition pneumatique	Alimentation air comprimé alternative pour 1 et 14
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1300 l/min
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne sur les réservoirs sous pression simples
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	340 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression