

# Câble de commande NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Code article: 8001373

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Raccord électrique	25 pôles Connecteur mâle droit/extrémité nue Sub-D / -
Blindage	oui
Longueur de câble	3.2 m
Diamètre de câble	7 mm
Degré de protection	IP40 À l'état monté
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Couleur de gaine de câble	Gris
Couleur du boîtier	Gris