


Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-8-G

Code article: 8004917

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	19 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	8
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Poids du produit	2077 g
Raccord d'air de pilotage 12/14	G1/8
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé