


Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-24-M-G

Code article: 8004926

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 19 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 24 |
| Certification | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -20 °C...60 °C |
| Poids du produit | 4909 g |
| Raccord d'air de pilotage 12/14 | G1/8 |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 5 | G3/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau embase de raccordement | Alliage d'aluminium corroyé |