


plaque de coussin d'air ATBT-...-

N° de pièce: 8021855

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 100 |
| Longueur du palier | 100 ... 1.500 mm |
| Position de montage | Horizontal |
| Mode de fixation | avec écrous pour rainure |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Pression de service | ≤ 2 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification impossible |
| Température ambiante | 10 ... 50 °C |
| Température du fluide | 10 ... 50 °C |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 3,6 kg/m |
| Dureté Shore | D 80 +/- 5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Surface de chargement max. en fonctionnement | 400 kg/m ² |
| Répétabilité de la hauteur de vol | ±10 µm |
| Planéité, ajusté | 60 µm |
| Planéité, monté | 110 µm |