

Réducteur VFFG-T-M5-10

Code article: 8025713

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Mode de fixation	avec filetage
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	40.8 l/min
Pression de service	-0.9 bar...10 bar
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Diamètre nominal	1.05 mm
Valeur b	0.5
Valeur C	0.14 l/sbar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Poids du produit	0.5 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de la vis creuse	PA