

Barrette de raccordement VABM-B10-25-G12-7-P53

Code article: 8026224

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	27.5 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	7
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	668 g
Mode de fixation	avec équerre de fixation
Raccord pneumatique 1	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé