

Bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-6

Code article: 8026265

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	27.5 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	6
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1002 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé