Plaque d'alimentation
VABF-B10-25-P1A4-G14

Code article: 8026318



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max.	3 Nm
Poids du produit	110 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau plaque d'alimentation	Aluminium moulé sous pression