

## Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-6-P3

Code article: 8026417

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimension modulaire                            | 32 mm                          |
| Position de montage                            | Indifférente                   |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 6                              |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Poids du produit                               | 1533 g                         |
| Mode de fixation                               | avec trou débouchant           |
| Raccord pneumatique 1                          | G1/2                           |
| Raccord pneumatique 3                          | G1/2                           |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                |
| Matériau embase de raccordement                | Alliage d'aluminium corroyé    |