

Bloc de raccordement VABM-B10-30S-N12-5-P3

Code article: 8026425

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	32 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	5
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1313 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	NPT 1/2
Raccord pneumatique 3	NPT 1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé