


# Bloc de raccordement VABM-B10-30EEE-G34-2

Code article: 8026431

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimension modulaire                            | 32 mm                          |
| Position de montage                            | Indifférente                   |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 2                              |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Poids du produit                               | 1318 g                         |
| Mode de fixation                               | avec trou débouchant           |
| Raccord d'air de pilotage 12                   | G1/8                           |
| Raccord d'air de pilotage 14                   | G1/8                           |
| Raccord pneumatique 1                          | G3/4                           |
| Raccord pneumatique 3                          | G3/4                           |
| Raccord pneumatique 5                          | G3/4                           |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                |
| Matériau embase de raccordement                | Alliage d'aluminium corroyé    |