

Portique linéaire EXCT-30- -

Code article: 8026576

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	30
Position de montage	verticale
Structure de construction	Portique linéaire
Pression de service	-0.95 bar...8 bar
Accélération max.	50 m/s ²
Vitesse maximale max.	5 m/s
Répétabilité	±0,1 mm
Facteur de marche	100%
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Niveau de pression sonore	78 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 °C...40 °C
Force de process max. dans le sens de déplacement Z	300 N
Charge nominale sous dynamique maximale	3 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS