

Bobine VACN-N-A1-1

Code article: 8029144

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	F
Classe d'isolement du fil émaillé	F
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 0,7 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Classification maritime	Voir certificat
Certificat de l'organisme d'émission	DNV TAA000011J
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	95 g
Raccord électrique	Forme A selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Matière plastique Acier
Matériau des contacts à fiche	Laiton
Matériau d'enroulement	Cuivre