

## Réduction NPFC-R-G12-G14-MF

Code article: 8030311

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Matériau du raccord fileté             | Laiton, nickelé                           |
| Taille de fût                          | 10                                        |
| Pression de service                    | -0.95 bar...50 bar                        |
| Fluide de service                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion           |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Température ambiante                   | -20 °C...150 °C                           |
| Poids du produit                       | 31.4 g                                    |
| Raccord pneumatique 1                  | G1/2                                      |
| Raccord pneumatique 2                  | G1/4                                      |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                           |