

Portique bidimensionnel YXCF-2

Code article: 8032546

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Planéité requise des plans de fixation	0.1 mm/m
Parallélisme requis des plans de fixation	0.1 mm/m
Position de montage	horizontale
Structure de construction	Système de portique bidimensionnel avec modules actionneurs électriques
Facteur de marche	100%
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Température ambiante	5 °C...45 °C
Intervalle d'entretien	2500 km
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque d'adaptation	Aluminium anodisé Acier, avec revêtement
Matériau d'équerre de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau chaînes porte-câbles	Renforcé de polyamide