

Plaque d'extrémité VABE-S1-2R-N34

FESTO

Code article: 8032675



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	44 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Selon la norme	ISO 5599-1
Pression de service	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Compatibilité avec le vide	oui
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	370 g
Mode de fixation	avec trou débouchant pour vis M6
Raccord pneumatique 1	NPT 3/4
Raccord pneumatique 3	NPT 3/4
Raccord pneumatique 5	NPT 3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression