

Fixation
NEAU-A-N8-2
Code article: 8032869

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	2
Modèle	pour rainure en T
Mode de fixation	Bloqué dans la rainure en T Dans l'axe et en travers de la rainure en T Insérable dans la rainure par le haut
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Température de stockage	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Matériau d'écrou pour rainure	Laiton nickelé