

Embase VMPA2-FB-AP-2-1-RV

Code article: 8034548

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	51 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	21 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	2
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	190 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression